

U-TECH

Galvanic instrument with direct current and constant intensity. Ideal to ease the penetration of cosmetic products.

Equipo de corriente galvánica continua e intensidad constante. Ideal para facilitar la penetración de activos en la piel.

Appareil galvanique à courant continue et intensité constante. Idéal pour faciliter la pénétration des actifs dans la peau.

Galvanischgerät mit Gleichstrom und konstanter Intensität. Es wird eingesetzt damit die Wirkstoffe tiefer in die Haut dringen.

Apparecchiatura di corrente galvanica continua e intensità costante. Ideale per facilitare la penetrazione dei principi attivi nella pelle.

Galvanic
Ref. F805
Weight: 2,2 Kg
Size: 24x23x13

Input voltage: 220 ~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Rated power: 8W
Working power: 5W
Working intensity: 0,39 ~1 micro Ampere

PACKING SIZE cm
36x31x18,5
N.W. kg
2,2
G.W. kg
3

